

LITEX BRANNSIKKER MEMBRANPLATE



LITEX Brannsikker Membranplate er laget av komprimert fibergips belagt med diffusjonssperre og membran bestående av 2 lag aluminiumsfolie med armering og toppcoat av pp duk og Litex vannbasert epoxy . Platen er vann- og damptett og er markedets eneste brannplate som er klar til flis umiddelbart. Erstatte 2 lag gips og 1 lag Litex Membranplate

Produktspesifikasjon: Mål: 240 cm x 60 cm x 15 mm, Vekt: 27 kg

PRODUKTINFO

Brannsikker membranplate til våtrom med brann- og lydkrav. Platen erstatter to lag med gips på vegg og ett lag med Litex Membranplate. Kan benyttes både til vegg og himling. Ved bruk av Litex Brannsikker Membranplate får man et fullverdig Litex bad og kan benytte samme tilbehør som passer til alle Litex sine våtromsystemer. Du sparer tid og penger på selve monteringen og platen kommer i en meget håndterbar størrelse. Litex brannsikker membranplate avgir ingen emisjoner eller påvirkninger til innneklimaet.

TIPS VED MONTERING

Platene monteres med 5 mm klaring fra gulv.

Klaringen forsegles med en limstreng. Benytt Litex Monteringslim.

Platene kan skjæres med rissekniv, gipskniv, sirkelsag eller stikksag.

Benytt selvforsekkende skruer med motgjenger. Benytt lavt turtall på drillen når du skrur.

Konstruksjonen blir sterkere hvis platene limes kant i kant. Benytt Litex Monteringslim.

Benytt Litex Membranplater på resten av veggene på badet, så har du ett godkjent system med ett sett tilbehør.

Platene skal lagres tørt og støvfritt. Ved støv kan underlaget gås over med ufortynnet primer.

TEKNISKE DATA

Mål: 240 cm x 60 cm x 15 mm

Vekt: 27 kg

Kjerne: Komprimert Fibergips

Brannmotstand: EI 60

Sd-verdi: 3900m

Lydisolering: Tilfredsstillende lydkrav på skillevegg (55dB)

LITEX BRANNSIKKER MEMBRANPLATE



Skruefasthet: 35 kg u/plugg, 55 kg m/plugg

Senteravstand vegg: cc 30 cm

Senteravstand himling: cc 60 cm


Utslippsklasse: M1 (<200 µg pr. m²)

Densitet: 1150 ± 50 kg/m³

Skruestørrelse: 3,9 x 30 mm

Krampestørrelse: 1,5 x 10 x 35 mm

NOBB NR: 53005120



1. I hjørner bør man først vatre opp en vertikal hjelpelinje og påse at skjøte - båndet ligger inntil denne linjen.
2. Når skjøtebåndet ligger etter hjelpelinjen, slettes det først ut med lett press fra hånden, eventuelt en glatt sparkel.
3. Bruk Litex Rillet Rulle til gå over båndet i både vertikal og horisontal retning for å unngå luftbobler og løse kanter.

FORSEGLING AV LITEX MEMBRANPLATE

Litex Selvklebende Skjøtebånd benyttes over plate skjøter på vegg, i hjørner og på skruегjennomføringer.

Skjøtebåndet skal ikke smøres med membran.

- Fest skruer tett mot hjørnet på hver side slik at skjøtebåndet dekker hele hjørnet (overdekker skruene).
- Ved montering skal temperaturen i rommet og på båndet være >15°C. Eventuelt kan varmepistol benyttes.
- Selvklebende Skjøtebånd skal ikke monteres på støvete underlag. Ved støv, kan underlaget gås over med en klut med ufortynnet primer. Denne tørker på 10-15 min.
- Det selvklebende skjøtebåndet monteres ovenfra og ned.
- Husk at tape og lim er ferskvare. Sjekk produktets holdbarhetsdato!

Video for hvordan montere Litex selvklebende skjøteband finner du på www.litex.no/slik-gjør-du-det/se-video/slik-tetter-du-skjøtene-på-Litex-membranplate

Kopier lenkeadresse for å se video:

<https://www.youtube.com/watch?v=fEr1twZdIMo&rel=0&autoplay=1>